



工業儲能：讓美好明天更可持續



綠色、可再生、環保、生態友好、清潔能源、迴圈利用、環境保護等等都是我們一切關於可持續發展的美好願景，這些都和能源的產生、使用和發展密不可分。正如聯合國在氣候行動報告中指出，能源是氣候挑戰和可持續發展的核心，也是解決問題的關鍵。

[繼續閱讀](#)

解決方案



耐用的電池管理系統（BMS） – MC33774 評估板（EVB）

MC33774 是一款 18 通道電池控制器 IC，專為高壓電池管理系統而設計。此IC經過使用壽命認證，在整個溫度和電池電壓範圍內電壓測量誤差小於 2 mV。

[繼續閱讀](#)

安森美NCP1680—無需額外成本即可實現高效率

NCP1680是一款臨界導通模式（CrM）功率因數校正（PFC）控制器 IC，設計用於驅動無橋圖騰柱 PFC 拓撲。

[繼續閱讀](#)



永續科技 – 工業儲能系統

安富利與我們的供應商一起為您帶來領先的永續科技 – 工業儲能系統相關產品。



Amphenol
SurLok Plus



ams OSRAM
AS8510
Analog Front-End



Belfuse
High-Voltage fuses



Bourns
大功率分流器
CSM2F系列



Infineon
AIROC™ CYW20835
bluetooth® LE
system on chip



Microchip
MSC040SMA120B4
silicon carbide
power MOSFET



MPS
MP2797



Murata
隔離式開極驅動器
DC-DC轉換器



NXP
Battery cell
controllers




onsemi
IGBTs |
FGH4L75T65MQDC50
and MOSFETs |
NTP5D0N15MC



Rohm
650V GaN
(gallium nitride)
HEMTs



Samtec
MINI MATE® &
POWER MATE®



SCHURTER
Green Line



STMicroelectronics
STM32H5xx



TDK
HVC系列
高壓接觸器



TE Connectivity
AMPLIMITE D-Sub
連接器組件和配件



Toshiba
TRSxxx65H series



Vishay
FRED Pt® Gen 5
超快整流器



[▶ 購買](#) [▶ 解決方案](#) [▶ 產品目錄](#) [▶ 技術文章](#) [▶ 聯繫我們](#)

AVNET

[網站](#) | [隱私政策](#) | [聯絡資訊](#) | [訂閱](#) | [取消訂閱](#)

