



工业储能：让美好明天更可持续



绿色、可再生、环保、生态友好、清洁能源、循环利用、环境保护等等都是我们一切关于可持续发展的美好愿景，这些都和能源的产生，使用和发展密不可分。正如联合国在气候行动报告中指出，能源是气候挑战和可持续发展的核心，也是解决问题的关键。

[阅读更多](#)

解决方案



耐用的电池管理系统（BMS） – MC33774 评估板（EVB）

MC33774 是一款 18 通道电池控制器 IC，专为高压电池管理系统而设计。此IC经过使用寿命认证，在整个温度和电池电压范围内电压测量误差小于 2 mV。

[阅读更多](#)

安森美NCP1680—无需额外成本即可实现高效率

NCP1680是一款临界导通模式 (CrM) 功率因子校正 (PFC) 控制器 IC，设计用于驱动无桥图腾柱 PFC 拓扑。

[阅读更多](#)



永续科技 – 工业储能系统

安富利与我们的供应商一起为您带来领先的永续科技 – 工业储能系统相关产品。



Amphenol
SurLok Plus



ams OSRAM
AS8510
Analog Front-End



Belfuse
High-Voltage fuses



Bourns
大功率分流器
CSM2F系列



Infineon
AIROC™ CYW20835
bluetooth® LE
system on chip



Microchip
MSC040SMA120B4
silicon carbide
power MOSFET



MPS
MP2797



Murata
用于栅极驱动的
DC-DC隔离转换器



NXP
电芯控制器




onsemi
IGBTs |
FGH4L75T65MQDC50
and MOSFETs |
NTP5D0N15MC



Rohm
650V GaN
(gallium nitride)
HEMTs



Samtec
MINI MATE® &
POWER MATE®



SCHURTER 硕特
Green Line



STMicroelectronics
STM32H5xx



TDK
HVC系列
高压接触器



TE Connectivity
AMPLIMITE D-Sub
连接器组件和配件



Toshiba
TRSxxx65H series



Vishay
FRED Pt® Gen 5
超快整流器


持续血糖监测仪低耗无线研发支持：
Nordic低功耗蓝牙芯片&村田中国传感器、
高性能微型电池方案深度分享

直播时间：2023年9月26日 10:00-11:30

[▶ 购买](#) [▶ 解决方案](#) [▶ 产品目录](#) [▶ 技术文章](#) [▶ 联系我们](#)

AVNET

[网站](#) | [隐私政策](#) | [联系资讯](#) | [订阅](#) | [取消订阅](#)



版权所有 © 2023 | 安富利保留所有权利。

您会收到此邮件是因为 {{lead.Email Address}} 您订阅了安富利的电子邮件。
如果您不想再收到此电子邮件，请单击取消订阅。